



# MF-PERFECTA

Лучшая среди равных, равная среди лучших лабораторная установка



Стоматологическая лаборатория

# Лучшая из лучших

Экономная установка с бесщеточным двигателем для лаборатории и практики



Цанговый зажим может легко заменяться

Сверхточные детали для обеспечения точности вращения

Простой зажим шарика для надежного крепления инструмента

Уравновешенные валы и демпфированная муфта обеспечивают отсутствие вибрации

Легкий, короткий, небольшого диаметра – удобный в обращении

Пластмассовая поверхность – лежит приятно в руке

Герметизированный бесщеточный мотор не требует техобслуживания

Ежедневная работа в стоматологической лаборатории предъявляет высокие требования к лабораторному оборудованию. При **обработке синтетического материала, протезировании и легкой обработке благородных металлов MF-PERFECTA** даст вам возможность получить первоклассные изделия по приемлемым ценам.

## Мотородержатель - удобен в обращении


Мотородержатель приятно держать в руке. Он максимально удобен в обращении. Держатель – **короткий, очень легкий и небольшого диаметра**, – что заметно разгружает Вас в стоматологической лаборатории при точных работах. Зажимная система держателя основана на специальном шариковом зажиме. Она гарантирует при быстроте зажимания максимальное усиление крепления инструмента. Зажимная цапга может заменяться очень легко.

## Спокойный и бесшумный

Бесщеточный, не требующий техослуживания мотор герметизирован, т.е. он работает – поддерживаемый высокой точностью вращения – чрезвычайно бесшумно и без вибрации. Это способствует спокойной и точной работе. Мотор даже при длительной нагрузке нагревается незначительно – без дополнительного охлаждения.

## Убедительный по мощности

Отдаваемая мотором мощность **95 Вт** и вращающий момент **5,5 Нсм** удовлетворяют условиям ежедневного применения в стоматологической лаборатории. Уже в диапазоне низких частот вращения **MF-PERFECTA** достигает более высокого вращающего момента, чем сопоставимые установки, предлагаемые на современном рынке, медицинских изделий.



Мотородержатель 9960  
Изображение М 1 : 1

# Лабораторная установка MF-PERFECTA

– надёжная в эксплуатации, удобная в пользовании

Широкий диапазон частоты вращения в пределах от **2000 до 35000 об/мин** делает возможным выполнение большинства текущих работ в стоматологической лаборатории, как, например, обработка синтетического материала, протезирование и легкая обработка благородных металлов.

Защита от перегрузок, плавный пуск, быстрый останов, правое и левое вращение – всё это заложено в конструкцию прибора!

**Микропроцессорное управление** обеспечивает постоянную частоту вращения во всем диапазоне регулирования, а также при высокой нагрузке.

Пластмассовый корпус – устойчив к воздействию жидкостей и химикалий в стоматологической лаборатории.

Обзорная панель обслуживания обеспечивает:

- ▲ простоту выбора частоты вращения
- ▲ удобное изменение направления вращения
- ▲ своевременное распознавание перегрузки посредством СД (только настольное и коленное устройство)

## Гарантия

Мы знаем, насколько надежным является MF-PERFECTA. Поэтому мы даем **гарантию на 1 год** как на установку, так и на мотородержатель.

MF-PERFECTA может поставляться как настольное, коленное и ножное устройство.



Ножное устройство 9970 со скобой (принадлежности).



Коленное устройство 9978

Ножное устройство 9970

microprocessor controlled

(Микропроцессорное управление)

Настольное устройство 9975

нетании с культурой

# MF - PERFECTA „E-type“

– мощная универсальная лабораторная установка

## Первоклассная в эксплуатации


Обширная область применения установки простирается от различных возможностей обучения, через пре-клинику, вплоть до специфического применения в профессиональных лабораториях и лабораториях стоматологической практики.

На электромоторе с муфтой по ISO могут устанавливаться любые W&H наконечники, как, например,

- ▲ W&H TReND-E – Угловые наконечники
- ▲ W&H Угловой наконечник со специальными головками
- ▲ W&H Технический наконечник 945



Электромотор с уложением для держателя.



W&H Технический наконечник 945 для легких технических работ с электромотором.

## Технические данные



	<b>MF - PERFECTA</b>	<b>MF - PERFECTA "E-type"</b>
Диапазон частоты вращения:	2000 – 35000 об/мин	2000 – 35000 об/мин
Потребление электрической мощности:	160 Вт	160 Вт
Отдача механической мощности:	95 Вт	95 Вт
Вращающий момент:	5,5 Нсм	5,5 Нсм
Вес комплектной установки:	3,5 кг	3,5 кг
	<b>Мотородержатель</b>	<b>Электромотор</b>
Вес:	220 г	113 г
Длина:	150 мм	90 мм
Макс. диаметр ручки:	27 мм	27 мм
Вращающийся инструмент:	Диаметр хвостовика 2,35 мм или 3 мм по EN ISO 1797-1:1995	

## Данные при заказе

Настольное устройство №	9975	9975-E
Коленное устройство №	9978	9978-E
Ножное устройство	9970	9970-E
Скоба для ножного устройства (принадлежности)	32275	32275

Затребуйте от W&H проспекты на следующие группы изделий:

- ▲ Стоматологическая клиника/практика
- ▲ Хирургия
- ▲ Гигиена и уход
- ▲ Стоматологическая лаборатория

Отличные технические решения, предлагаемые W&H:

Закажите Ваше лабораторное устройство MF-PERFECTA.



**DENTALWERK**

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH  
Austria, A-5111 Bürmoos

Postfach 1, Ignaz-Glaser-Straße 53  
Телефон: +43/6274/6236-0 Э-почта: office@wnh.co.at  
Телефакс: +43/6274/6236-55 www.wh.com

